

Garant**Otočný sústružnícky hrot tlmenie proti nárazom, Morse kužel: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 321405 4 |
| GTIN | 4045197720955 |
| Trieda položky | 31Z |

Popis**Prevedenie:**

- **Uhol hrotu 60°.**
- **Odpruženie otočného hrotu na kompenzáciu tlaku a dĺžky, tlmí nárazy.**
- **Otočný hrot z kalenej nástrojovej ocele, brúsený tak, aby presne zapadol do usporiadania ložiska.**
- **Presné valčekové ložiská s mazaním po celú dobu životnosti.**
- **Radiálny tesniaci krúžok ložiska zabraňuje prenikaniu nečistôt a chladiacej kvapaliny.**
- **Mimoriadne tuhá konštrukcia s dodatočným uložením stopky.**
- **Celý nástroj je kalený a brúsený.**

Precízne vyhotovenie.

Popis:

Strediaci hrot sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

- **Na tlmenie zaťaženia pri nárazoch.**
- **Na vyrovnanie rozťažnosti do dĺžky.**
- **Vhodné na použitie s čelným unášačom.**

Technický opis

| | |
|----------------------|--------|
| Úžitková dĺžka B | 111 mm |
| najväčší Ø vrcholu A | 35 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| pre hmotnosť obrobku | 600 kg |
| Ø puzdra D | 68 mm |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm |
| maximálne otáčky | 4000 min ⁻¹ |
| Morse kužel' | MK4 |
| Druh produktu | Strediaci hrot |