

Garant**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 12/1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm²). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	9,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	16 mm
Skrutka	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Šírka zápichu w	1,5 mm
t _{max} Vnútorne spracovanie	4,5 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	30 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 12	279815 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500