

**Brúsny kotúč Combidisc® (SiC), Ø 50,8 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554023 60
GTIN	4007220778487
Trieda položky	55G

Popis**Prevedenie:**

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Zrno z karbidu kremíka (SiC) s ostrými hranami na agresívne brúsenie pri nízkom tlaku.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Vhodné najmä na brúsenie titánových zliatin, hliníka, medi a bronzu.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Zrnitosť	60
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm

maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 50	554092 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50