

**Brúsny kotúč Combidisc® (SiC), Ø 76,2 mm, Zrnitost': 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554024 36
GTIN	4007220778524
Trieda položky	55G

**Popis****Prevedenie:**

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

**Zrno z karbidu kremíka (SiC)** s ostrými hranami na agresívne brúsenie pri nízkom tlaku.

**Použitie:**

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Vhodné najmä na brúsenie titánových zliatin, hliníka, medi a bronzu.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Zrnitost'	36
Ø kotúčov	76,2 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm

maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 75	554092 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 75

554091 75