

HOLEX**Malý trubkorez so 4 vodiacimi kladkami****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	818305
GTIN	4045197721464
Trieda položky	82A

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z tlakového odliatku z horčíka, zakryté vreteno a presné teleskopické vedenie. **4 vodiace valčeky** (bezpečné uchytanie aj pri veľkom Ø) so zápichom. Ergonomická **rukoväť s náhradnými rezacími kolieskami** pre č. 819100. Ručný odihlovač **sa dá zasunúť do tela**.

Použitie:

Univerzálny na rezanie **medených, hliníkových a tenkostenných rúr INOX**.

Náhradný diel:

Náhradný čap č. 818020 pre rezacie koliesko č. 819100.

Čepel pre ručný odihlovač pozri č. 838510 veľ. S10.

Technický opis

Ø rezacích koliesok	20 mm
Rezací kotúč otvor	5 mm
Šírka rezacích koliesok	5 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	3 - 35 mm
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Čap rezacieho kolieska	818020
Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 35	814920 35
Súprava náhradných rezacích koliesok	819100