

MIRKA**Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET®, Ø 125 mm, Zrnitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567802 120
GTIN	6416868668025
Trieda položky	56M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v **sietovej štruktúre** s tisícami otvorov.

Výhoda:

- **Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.**
- **Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).**
- **Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.**
- **Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.**

Použitie:

Brúsenie lakov, tmelov, primerov, platov (so zosilnenými vláknami), zliatin NE a Alu, komponentov nábytku.

Technický opis

Zrnitosť	120
Ø kotúčov	125 mm
Séria	ABRANET®
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm

Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 123	567990 123
--	------------