

**HOLEX****Trubkorez na plastové rúrky****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	819625
GTIN	4045197721471
Trieda položky	82A

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z hliníkového tlakového odliatku s 4 vodiacimi valčekmi a zápichom. **Rýchle nastavenie vretena** pomocou račňového princípu a vratnej pružiny. Ergonomická rukoväť s náhradnými rezacími kolieskami.

**Použitie:**

Na rezanie PE, PP, VPE, PB a PVDF rúr.

Po výmene rezného kotúča sa dá použiť aj na medené, hliníkové a tenkostenné rúry INOX. (Je možné dodať ako voliteľnú možnosť.)

**Náhradný diel:**

Náhradný čap pozri č. 819630 a náhradné rezacie koliesko č. 819613; 819620.

**Technický opis**

Rezací kotúč otvor	4,85 mm
Šírka rezacích koliesok	6,25 mm
Ø rezacích koliesok	30 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	6 - 76 mm
Počet vodiacich kladiiek	4
Počet rezacích koliesok	1
Druh produktu	Rezačka rúr

## Príslušenstvo

Súprava náhradných rezacích koliesokna meď/hliník/ nehrdzavejúcu ocel'	819620
Čap rezacieho kolieska	819630
Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 54	814920 54
Univerzálny odihlovač, 2K-zložková rukoväť s 3 čepeľami (S10, S20, S35)	838410
Súprava náhradných rezacích koliesokna plastové a kompozitné rúry	819613
Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 35	814920 35