

Garant GRIDLINE

**Podnož s vodiacimi kolieskami, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927006 800
GTIN	4062406107703
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

**Rozsah balenia:**

Podnož č. 927000, súprava riadiacich koliesok s brzdou č. 927202 veľ. 2.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

**Technický opis**

Výška	800 mm
Šírka	50 mm
Hĺbka	700 mm

vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

## Príslušenstvo

Podnož Výška 650	927000 650
Kolieska 2-dielna súprava Typ 2	927202 2