

Garant GRIDLINE

Podnož s vodiacimi kolieskami, Výška: 1050mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927006 1050
GTIN	4062406107833
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Rozsah balenia:

Podnož č. 927000, súprava riadiacich koliesok s brzdou č. 927202 veľ. 2.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Výška	1050 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm

Šírka	50 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

Príslušenstvo

Kolieska 2-dielna súprava Typ 2	927202 2
Podnož Výška 900	927000 900