

Garant GRIDLINE

Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927001 800
GTIN	4062406107642
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Prestavenie výšky 150 mm.**Rozsah balenia:**

Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky č. 927080 veľ. 150.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Technický opis

Výškovo nastaviteľná mriežka	25 mm
Šírka	50 mm

Hĺbka	700 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Rozsah prestavenia výšky	800 - 950 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pre manuálne nastavenie výšky Typ M10	927091 M10
Ručné nastavenie výšky Prestavenie výšky 150	927080 150
Podnož Výška 800	927000 800