

Garant GRIDLINE

Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927001 750
GTIN	4062406107635
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Prestavenie výšky 150 mm.**Rozsah balenia:**

Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky č. 927080 veľ. 150.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky	750 - 900 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm

Šírka	50 mm
Hĺbka	700 mm
Výškovo nastaviteľná mriežka	25 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pre manuálne nastavenie výšky Typ M10	927091 M10
Podnož Výška 750	927000 750
Ručné nastavenie výšky Prestavenie výšky 150	927080 150