

Garant GRIDLINE

**Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky, Výška: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927001 900
GTIN	4062406107659
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

**Prestavenie výšky 150 mm.****Rozsah balenia:**

Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky č. 927080 veľ. 150.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

**Technický opis**

Hĺbka	700 mm
Rozsah prestavenia výšky	900 - 1050 mm

Šírka	50 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Výškovo nastaviteľná mriežka	25 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

## Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pre manuálne nastavenie výšky Typ M10	927091 M10
Ručné nastavenie výšky Prestavenie výšky 150	927080 150
Podnož Výška 900	927000 900