

Garant GRIDLINE

**Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky, Výška: 650mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 927001 650    |
| GTIN             | 4062406107628 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

**Prestavenie výšky 150 mm.****Rozsah balenia:**

Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky č. 927080 veľ. 150.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

**Technický opis**

|       |        |
|-------|--------|
| Hĺbka | 700 mm |
| Šírka | 50 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| vhodné pre hĺbku dosiek      | 750 mm   |
| Výškovo nastaviteľná mriežka | 25 mm  |
| Rozsah prestavenia výšky     | 650 - 800 mm   |
| Konštrukčné prevedenie       | Konštrukcia z oceľových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu             | 1,5 mm   |
| Voľba farieb                 | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                | Podnož   |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Vyrovnanie výšky pre manuálne nastavenie výšky Typ M10 | 927091 M10 |
| Ručné nastavenie výšky Prestavenie výšky 150           | 927080 150 |
| Podnož Výška 650                                       | 927000 650 |