

**RUNPOTEC**  
HPI KABELNIZHESPEZIALIST**Zaťahovacie lanko RUNPO 5 skrútené, v plastovom boxe, Dĺžka pásu: 20m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	814872 20
GTIN	9120045472806
Trieda položky	86A

**Popis****Prevedenie:**

**5,3 mm** hrubá vťahovacia páska z polyesteru, 3x skrútená. Oba konce stlačené so silným, **ohybným vodiacim hrotom (vodič Runpog)** s vyrovnaním skrutkovice a ťažnými okom z ušľachtilej ocele. Extrémne ohybná páska s polomerom ohybu len 20 mm.

**Výhoda:**

Prakticky bez zlomu aj pri najužších rádiuoch.

**Použitie:**

Na priemer rúrky 16 – 40 mm.

**Technický opis**

Dĺžka pásu	20 m
Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra	2,7 kN
Druh produktu	Nástroj na ťahanie káblov

