

RUNPOTEC

HPI KABELNENZIEHSPEZIALIST

Súprava čadičových tyčí Runposticks, 19-dielna, Počet tyčí: 10**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	814877 10
GTIN	9120045473100
Trieda položky	86A

Popis**Prevedenie:**

Ohnuté čadičové tyče s dĺžkou vždy 1 m s obojstranným závitom z ušľachtilej ocele. Priskrutkovaním tyčí možno dĺžku individuálne nastaviť.

Použitie:

Ideálne na prácu mimo potrubia, napr. pri znížených stropoch alebo suchej výstavbe.

Rozsah balenia:

10 čadičových tyčí s dĺžkou á 1 m (5×Ø 7,5 mm (červená / tvrdá), 3×Ø 5,5 mm (čierna / stredne tvrdá), 2×Ø 4,5 mm (žltá / mäkká), 1 flexibilný vodiaci hrot, 1 extra silný magnet, 1 guľôčková retiazka, 1 očko s krúžkom, 1 háčik na zachytenie, 1 závitový adaptér, 1 špeciálny klzný háčik z ušľachtilej ocele, 1 LED svietidlo, 1 textilná taška.

Technický opis

Počet tyčí	10
Druh produktu	Nástroj na ťahanie káblov