

RUNPOTEC

HPI KABELNIZIENSPEZIALIST

Zaťahovacie lanko na káble zo skleneného vlákna s ocelovou navíjačkou, Dĺžka pásu: 80m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	814882 80
GTIN	9120045473544
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

4,5 mm hrubá páska zo sklenených vlákien, **zabezpečený proti posúvaniu** do 5 kN a predsa **ohybný** (do polomeru 120 mm). Koncové objímky spojené na oboch koncoch so závitom na voliteľné upínanie flexibilných vodiacich hrotov, ťahacích pančúch alebo ťažných ôk. V kvalitnom ocelovom navijaku s vyťahovateľnými stojacimi pätkami, 2 odkladacími priehradkami s príslušenstvom, zaistovačom a **dvojitým vyústovacím systémom** (rýchly chod a automatická brzda výpustu).

Rozsah balenia:

Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v odkladacej priehradke: **1 ohybný vodiaci hrot (vodič Runpog)** s vyrovnaním skrutkovice a ťažným okom z ušľachtilej ocele. 1 konvertor so spojom, 1 koliesko, 2 koncové dutinky, 1 spojovacia dutinka, 1 špeciálne lepidlo 3 g.

Technický opis

Pevnosť v ťahu	2,2 kN
Dĺžka pásu	80 m
Druh produktu	Nástroj na ťahanie káblov

