

Garant**Upichovacia planžeta eco, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
32/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273866 32/2
GTIN	4045197722546
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pre:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak č. 319132 – 319133.

Náhradný diel:

Uzatváracia skrutka č. 279828 1.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepel do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Výška planžety h ₅	32 mm
pre maximálny Ø obrobka	60 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Výška h ₁	25 mm
Séria	Eco
Celková dĺžka L	150 mm

Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

Príslušenstvo

Skrutka pre ECO upichovací hrot Typ 1	279828 1
---------------------------------------	----------