

**Garant****Upínací trň pre frézovacie hlavy kónické, SK 50 A = 300, Ø trňa d1: 32mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	301144 32
GTIN	4045197723352
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

**Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.**

### Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

### Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

### Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	32 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	24 mm
Vonkajší Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	78 mm
L <sub>2</sub>	255 mm

Upínač	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 32	309840 32
Ťažné čapy Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 50	309840 50
Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50