

Garant**Plstený leštiaci vejár Ø stopky 6 mm, Typ: ZY4020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552213 ZY4020
GTIN	4045197723017
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Plst' usporiadaná do tvaru vejára okolo stopky.

Použitie:

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôbením sa kontúram. Následné použitie stredne tvrdého a mäkkého prevedenia umožňuje vytvárať najjemnejšie zrkadlovo-lesklé povrchy.

Upozornenie:

Plstené leštiace kotúče sa musia používať v spojení s **brúsnymi a leštiacimi pastami**, ako je č. 552250 / 555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 – 10 m/s.

Technický opis

Ø hlavy	40 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Stupeň tvrdosti	mäkká
Druh produktu	Leštiace teliesko

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 280	552250 280
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 150	552250 150
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba DARKPINK	555740 DARKPINK