

**Prostriedok na utesnenie závitov, 50 ml, ID výrobcu: 53-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Trieda položky	08G

Popis**Prevedenie:**

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhlíkovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. **Úplný povrchový kontakt** zabezpečuje **100%ige tesnosť**. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Stredne pevné, hydraulické a pneumatické tesnenie, bezprostredná tesnosť pri nízkych tlakoch, **bez označenia**.

Upozornenie:

Časti závitů sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčistíte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Technický opis

pre veľkosť závitů palec	3/4 palec
Označenie výrobcu	53-14
Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h

minimálny odtrhávací moment	8 - 12 Nm
pre veľkosť závitú M do	M20
Teplota skladovania	10 - 25 °C
Dynamická viskozita	430 - 630 mPas
pre druh závitú	Všetky
maximálna škára	0,15 mm
Objem náplne	50 ml
Tvar	tekuté
Pevnosť bez fixácie podľa	10 - 20 min
Chemický podklad	anaeróbny metakrylát
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Bod vzplanutia	100 °C
vhodné pre materiál	Kov
Farba	hnedá
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
Odolnosť od dátumu výroby	12 Mesiac
Demontáž	so špeciálnym nástrojom
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Tesniaci prostriedok

Príslušenstvo

Čistiaci a odmasťovací sprej Výrobca-číslo produktu 7061	083391 7061
Čistiaci a odmasťovací sprej Výrobca-číslo produktu 7063	083392 7063