

Garant GRIDLINE

Odsadená podnož, Výška podnože: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927040 800
GTIN	4062406107840
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Zapustené podnože sa nesmú meniť na pojazdné podnože.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Technický opis

Šírka	50 mm
Výška	800 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Hmotnosť	6,3 kg

Hĺbka	475 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pracovných stolov GridLine Typ M12	927090 M12
Súprava klzákov, 2-diel. Typ 2	927092 2