

Garant GRIDLINE

Odsadená podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky, Výška podnože: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927042 900
GTIN	4062406107871
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.

Zapustené podnože sa nesmú meniť na pojazdné podnože.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky	900 - 1050 mm
Šírka	50 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Hĺbka	475 mm

Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pre manuálne nastavenie výšky Typ M10	927091 M10
Odsadená podnož Výška podnože 900	927040 900
Ručné nastavenie výšky Prestavenie výšky 150	927080 150