

Garant GRIDLINE

Kolieska 2-dielna súprava, Typ: 2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927202 2
GTIN	4062406108076
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Kolieska priemerom 125 mm. Ideálne aj pre nerovné podklady. Ochrana proti namotávaniu vlákien zabráni zablokovaniu kolieska. Optimálny pokojný chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, minimálnym valivým odporom a nízkou hlučnosťou pri pohybe.

Nosnosť na koliesko 200 kg. Maximálna nosnosť pri používaní 4 koliesok: 600 kg. Sada sa skladá z 2 vodiacich zastavovacích koliesok s parkovacími brzdami pre koleso a otocný veniec vrátane upevňovacieho materiálu.

Povrchová úprava farby:

Pozinkované, nekonfigurovateľné.

Upozornenie:

Montáž koliesok zvýši pracovnú výšku pracovného stola o 150 mm.

Technický opis

Výška	150 mm
Nosnosť na kus	200 kg
Stavebná výška	180 mm

Ø kolesa	125 mm
Hmotnosť	2,2 kg
Druh produktu	Kotúč