

Garant GRIDLINE

Kolieska 2-dielna súprava, Typ: 1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927202 1
GTIN	4062406108069
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Kolieska priemerom 125 mm. Ideálne aj pre nerovné podklady. Ochrana proti namotávaní vlákien zabráni zablokovaniu kolieska. Optimálny pokojný chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, minimálnym valivým odporom a nízkou hlučnosťou pri pohybe.

Nosnosť na koliesko 200 kg. Maximálna nosnosť pri používaní 4 koliesok: 600 kg. Sada skladajúca z 2 koliesok vrátane upevňovacieho materiálu.

Povrchová úprava farby:

Pozinkované, nekonfigurovateľné.

Upozornenie:

Montáž koliesok zvýši pracovnú výšku pracovného stola o 150 mm.

Technický opis

Stavebná výška	180 mm
Ø kolesa	125 mm
Výška	150 mm
Nosnosť na kus	200 kg

Hmotnost	1,8 kg
Druh produktu	Kotúč