

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G so zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuviek: 300/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 100

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Počet dvier	0
Hmotnosť	30,6 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Hĺbka	650 mm

Počet zásuviek	3
Šírka	400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková výška pre zásuvky	225 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková šírka	350 mm
Úžitková výška	225 mm
Výška	300 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927500 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Kontajner 16G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 300	927412 300

Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10

951025 10

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21

914227 KO21