

**HOLEX****Brúsne púzdro kónické (CER) zrno 40 hrubý, veľkosť puzdra -Ø× šírka puzdra: 20X63mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553875 20X63
GTIN	4045197723321
Trieda položky	52E

## Popis

### Prevedenie:

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou príľnavosťou zrna.

### Keramické zrno (CER).

**Brúsne púzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach.** Púzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.

### Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

### Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.

## Technický opis

Zrnitosť	40
Šírka objímky	63 mm
najväčší Ø objímky	20 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Brusivo	Keramické zrno

Skratka pre brúsivo	Keramika
Tvar objímky	kónické
Druh produktu	Brúsne puzdro

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Drážkovaný držiak brúsneho puzdra, kuželový hriadeľ Ø 6 mm najväčšie Ø x dĺžka hlavy 20X63

553830 20X63