

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G so zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuviek: 800/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927300 800/6
GTIN	4062406108175
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Výška	800 mm
Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková šírka	350 mm

Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Šírka	400 mm
Hmotnosť	65,5 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Počet dvier	0
Počet zásuviek	6
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927500 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Kontajner 16G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 800	927412 800
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21