

Garant GRIDLINE

Kontajner 16G s dvierkami s pravým dorazom, Výška / počet zásuviek: 600**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927310 600
GTIN	4062406108359
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s pravým dorazom.

Osadenie:

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Šírka	400 mm
Doraz dvier	pravé

Úžitková šírka	350 mm
Výška	600 mm
Počet zásuviek	0
Hĺbka	650 mm
Hmotnosť	21,4 kg
Počet dvier	1
Úžitková výška dvier	525 mm
Výška dvier	525 mm
Úžitková výška	525 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Pevná polica, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12	927094 12
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12