

**HOLEX****Brúsne púzdro kónické (CER) zrno 80 stredný, veľkosť puzdra -Ø× šírka puzdra: 20X63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553877 20X63
GTIN	4045197723338
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou príľnavosťou zrna.

**Keramické zrno (CER).**

**Brúsne púzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach.** Púzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.

**Použitie:**

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

**Vhodné pre:**

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.

**Technický opis**

najväčší Ø objímky	20 mm
Zrornosť	80
Šírka objímky	63 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Keramické zrno

Skratka pre brúsivo	Keramika
Tvar objímky	kónické
Druh produktu	Brúsne puzdro

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Drážkovaný držiak brúsneho puzdra, kuželový hriadel' Ø 6 mm najväčšie Ø x dĺžka hlavy 20X63

553830 20X63