

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G s dvierkami s pravým dorazom, Výška / počet zásuviek: 700****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927310 700
GTIN	4062406108366
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s pravým dorazom.

**Osadenie:**

Výška dverí mm: 625

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

**Technický opis**

Úžitková šírka	350 mm
Výška dverí	625 mm

Úžitková výška dvier	625 mm
Počet zásuviek	0
Výška	700 mm
Úžitková výška	625 mm
Doraz dvier	pravé
Šírka	400 mm
Hmotnosť	23,7 kg
Hĺbka	650 mm
Počet dvier	1
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Pevná polica, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12	927094 12