

Garant GRIDLINE

Kontajner 16G pre sklopný/výškovo nastaviteľný stojan a zverák, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927321 800
GTIN	4062406108496
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skrinka 16 G so stabilnou ocelovou konštrukciou. Dvere sú uzamykatelné pomocou **cylindrickej zámky**. Zásuvku nie je možné zamknúť.

Vhodné pre sklopný a výškovo nastaviteľný stojan č. 967565 veľ. 120 a zverák č. 967100 veľ. 120 (nie je súčasťou dodávky).

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Hmotnosť	39,2 kg
Počet zásuviek	1
Šírka	400 mm
Výška	800 mm

Hĺbka	650 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Úžitková šírka	280 mm
Úžitková výška	570 mm
Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Hrúbka materiálu	1 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

Príslušenstvo

Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom Šírka čeluste zveráka 120	967565 120
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 12	951020 12
Paralelný zverák Šírka čeluste 120	967100 120
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12