

Garant GRIDLINE

Kontajner 16G pre sklopný/výškovo nastaviteľný stojan a zverák, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927321 900
GTIN	4062406108502
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skrinka 16 G so stabilnou ocelovou konštrukciou. Dvere sú uzamykatelné pomocou **cylindrickej zámky**. Zásuvku nie je možné zamknúť.

Vhodné pre sklopný a výškovo nastaviteľný stojan č. 967565 veľ. 120 a zverák č. 967100 veľ. 120 (nie je súčasťou dodávky).

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Šírka	400 mm
Hmotnosť	42,3 kg
Počet zásuviek	1
Hĺbka	650 mm

Výška	900 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Úžitková šírka	280 mm
Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková výška	670 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka materiálu	1 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podnož

Príslušenstvo

Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom Šírka čeluste zveráka 120	967565 120
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Paralelný zverák Šírka čeluste 120	967100 120
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 12	951020 12