

**Brúsna manžeta (CER) zrno 60 stredný, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 15X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553795 15X30
GTIN	4027497554997
Trieda položky	53L

Popis**Prevedenie:**

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou príľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.

Keramické zrno (CER).**Použitie:**

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

Technický opis

Ø objímky	15 mm
Zrnitosť	60

Šírka objímky	30 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Keramické zrno
Skratka pre brúsivo	Keramika
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Brúsne puzdro

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdier drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava
Ø x dĺžka hlavy 15X30

553600 15X30