

**Pár rukavíc 6230, Veľkosť rukavíc: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094236 6 |
| GTIN | 4059904093768 |
| Trieda položky | 09H |

Popis**Prevedenie:**

6230. Antistatické rukavice pre použitie **ESD**. Vhodné aj na ovládanie **dotykových obrazoviek**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|-------|
| Dýchacia aktivita | dobré |
| Veľkosť rukavíc | 6 |
| Bez DMF | nie |
| bez silikónov | nie |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Lícovanie | dobré |
| Prilňavosť na mokrom povrchu | primerané |
| Materiál povrchovej úpravy | PU |
| EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 1 |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Pocit na dotyk | velmi dobré |
| EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 3 |
| EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii |
| Prilňavosť na mastnom povrchu | primerané |
| EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 1 |
| Obsah | 12 |
| Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje |
| Technológia štrikovania | 13G |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Použitie | viacrazové |
| EN 388 | 3141X |
| Podkladový materiál | Nylon/karbón |
| Povrchová úprava | PU |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Farba | biela / sivá |
| Hmotnosť | 14 g |
| Druh produktu | Rukavice ESD |