

**HOLEX****Kuželové brúsne puzdro (A) zrna 80 stredný, veľkosť puzdra -Ø× šírka puzdra: 36X60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553860 36X60
GTIN	4045197722980
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna.

**Normálny korund (A)** pre univerzálne brúsne práce.

**Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach.** Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

**Použitie:**

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

**Vhodné pre:**

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.

**Technický opis**

Šírka objímky	60 mm
najväčší Ø objímky	36 mm
Zrnitosť	80
Stupeň jemnosti	stredný

Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brúsivo	A
Tvar objímky	kónické
Druh produktu	Brúsne puzdro

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Drážkovaný držiak brúsneho puzdra, kuželový hriadel' Ø 6 mm najväčšie Ø × dĺžka hlavy 36X60

553830 36X60