

HOLEX**Redukčné púzdro SK/MK pre vyrážač, typ AD, BT 40, MK vnútorná: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303082 1
GTIN	4062406112479
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Brúsené zvnútra a zvonku.

Použitie:Na upínanie náradia s **MK stopkou**.**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Vonkajší Ø D	25 mm
Upínač	BT 40
Norma	DIN 6383
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 8 µm

Druh produktu

Upínací adaptér

Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40