

**Redukčné púzdro SK/MK pre vyrážač, typ AD, BT 50, MK vnútorná: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303087 1
GTIN	4062406109257
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Brúsené zvnútra a zvonku.

Použitie:

Na upínanie náradia s **MK stopkou**.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806.

Technický opis

Vonkajší Ø D	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	45 mm
Upínač	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 8 μm
Druh produktu	Upínací adaptér

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50