

HOLEX**Redukčné púzdro SK/MK pre ťahovacie závit, typ A, BT 40, MK vnútorná: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303092 3
GTIN	4062406109301
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Brúsené zvnútra a zvonku.

Použitie:Na upínanie náradia s **MK stopkou**.**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806.

Technický opis

Vonkajší Ø D	40 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Upínač	BT 40
Norma	DIN 6383
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 8 µm
Druh produktu	Upínací adaptér

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40