

HOLEX**Brúsne púzdro kónické (ZA) zrno 40 hrubý, veľkosť puzdra -Ø× šírka puzdra: 20X63mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553871 20X63
GTIN	4045197723307
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou príľnavosťou zrna.

Zirkónový korund (ZA).

Brúsne púzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Púzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.

Technický opis

Zrnitosť	40
Šírka objímky	63 mm
najväčší Ø objímky	20 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Brusivo	Zirkónový korund

Skratka pre brúsivo	ZA
Tvar objímky	kónické
Druh produktu	Brúsne puzdro

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Drážkovaný držiak brúsneho puzdra, kužeľový hriadeľ Ø 6 mm najväčšie Ø × dĺžka hlavy 20X63

553830 20X63