

**Redukčné púzdro SK/MK pre ťahovacie závity, typ A, BT 40, MK vnútorná: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303092 2
GTIN	4062406109295
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Brúsené zvnútra a zvonku.

Použitie:

Na upínanie náradia s **MK stopkou**.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Upínač	BT 40
Norma	DIN 6383
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 8 µm

Druh produktu

Upínací adaptér

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308765 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308830 40

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308801 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308802 40

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308806 40