

HOLEX**Redukčné púzdro SK/MK pre ťahovacie závity, typ A, BT 50, MK vnútorná: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303097 4
GTIN	4062406109448
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Brúsené zvnútra a zvonku.

Použitie:Na upínanie náradia s **MK stopkou**.**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Vonkajší Ø D	48 mm
Upínač	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 8 µm

Druh produktu

Upínací adaptér

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308765 50

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308790 50

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308760 50

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50

308820 50

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308795 50

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308785 50

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50

308830 50