

**Redukčné púzdro SK/MK pre ťahovacie závity, typ A, BT 50, MK vnútorná: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303097 3
GTIN	4062406109431
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené zvnútra a zvonku.

**Použitie:**

Na upínanie náradia s **MK stopkou**.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	65 mm
Vonkajší Ø D	40 mm
Upínač	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 8 µm

Druh produktu

Upínací adaptér

**Príslušenstvo**

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50