

Garant GRIDLINE

Kontajner 16G s dvierkami s pravým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 12×20G, Výška / výška dvierok: 800/525mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927420 800/525
GTIN	4062406109677
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skriňa 16G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej oceľovej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s pravým dorazom.

Osadenie:

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Úžitková šírka	350 mm
Doraz dvier	pravé

Úžitková výška pre zásuvky	150 mm
Výška	800 mm
Výška dvier	525 mm
Hĺbka	650 mm
Hmotnosť	27,1 kg
Úžitková výška dvier	525 mm
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Počet dvier	1
Šírka	400 mm
Šírka v G	12
Hĺbka v G	20
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	1 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12	927094 12
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Pevná polica, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21