

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G pojazdný na individuálne osadenie zásuvkami, 12×20G, Výška puzdra: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927430 400
GTIN	4062406109714
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka 16 G, pojazdná, na samostatné osadenie skrinkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. S odkladacím priestorom z ABS plastu a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým poťahom, ktorý nezanecháva stopy. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri osadení skrinky so zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok čiel zásuviek rovnal úžitkovej výške skrinky.

**Skrinku je možné osadiť iba zásuvkami č. 927505!**

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

**Technický opis**

so zvýšeným okrajom	áno
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Šírka	400 mm
Výška	600 mm
ComfortClose	nie
Ø kolesa	125 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hmotnosť	20,9 kg
Počet zásuviek	0
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Počet dvier	0
Úžitková výška	325 mm
Hĺbka	650 mm
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	na individuálne osadenie
Úžitková výška pre zásuvky	325 mm
Puzdro hore otvorené	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12x20G
Druh produktu	Dielenský kontajner s kolieskami

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21

914227 KO21