

Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 12×20G, Výška čela zásuvky: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927500 300
GTIN	4062406109844
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou ocelovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

**Vhodné pre:**

Všetky skrinky 16 G.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Úžitková výška	275 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hmotnosť	10,6 kg
Výška vpredu	300 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20

Úžitková šírka v G	12
Úžitková hĺbka v G	20
Rozsah použitia	Korpus pracovného stolu
Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková šírka	300 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	12x20G
Druh produktu	Zásuvka