

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G pojazdný na individuálne osadenie zásuvkami, 12×20G, Výška puzdra: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927430 500
GTIN	4062406109738
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka 16 G, pojazdná, na samostatné osadenie skrinkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. S odkladacím priestorom z ABS plastu a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým poťahom, ktorý nezanecháva stopy. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri osadení skrinky so zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok čiel zásuviek rovnal úžitkovej výške skrinky.

**Skrinku je možné osadiť iba zásuvkami č. 927505!**

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

**Technický opis**

Ø kolesa	125 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Šírka	400 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
ComfortClose	nie
Počet dvier	0
Hmotnosť	22,8 kg
Výška	700 mm
Počet zásuviek	0
so zvýšeným okrajom	áno
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška	425 mm
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	na individuálne osadenie
Puzdro hore otvorené	nie
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	425 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Dielenský kontajner s kolieskami

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21

914227 KO21