

Garant GRIDLINE

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 12×20G, Výška čela zásuvky: 50mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927505 50
GTIN	4062406109851
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

Nevyhnutne dôležité pre všetky montážne vozíky alebo pojazdné pracovné stoly a skrinky.

Vhodné pre:

Všetky skrinky 16 G.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Výška vpredu	50 mm
Úžitková výška	25 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Úžitková šírka v G	12

Úžitková hĺbka v G	20
Rozsah použitia	Montážny vozík
Úžitková šírka	300 mm
Úžitková hĺbka	500 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	áno
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	12x20G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky
užitočná šírka v G 12

951020 12