

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G so zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 300/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 100

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Úžitková výška	225 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Šírka	600 mm
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška pre zásuvky	225 mm
Počet zásuviek	3
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet dvier	0
Hmotnosť	37 kg
Výška	300 mm
Úžitková šírka	550 mm
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava skrutiek pre pracovné stoly GridLine Typ 1	927093 1
Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 300	927720 300

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiek20-dielne Typ 10	951025 10