

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G so zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 200/1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 125

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Hmotnosť	19,1 kg
Hĺbka	650 mm
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška čela zásuvky	125 mm
Úžitková výška pre zásuvky	125 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm

Počet zásuviek	1
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Úžitková šírka	550 mm
Šírka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Úžitková výška	125 mm
Výška	200 mm
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Súprava skrutiek pre pracovné stoly GridLine Typ 1	927093 1
Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 200	927720 200
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10