

Garant GRIDLINE

**Kontajner 24G so zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 800/7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 927600 800/7  |
| GTIN             | 4062406110123 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práško nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Úžitková výška pre zásuvky | 700 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka     | 500 mm |
| Úžitková výška             | 700 mm |
| Hĺbka                      | 650 mm |

|  |  |
|--|--|
| Výška čela zásuvky                     | 75 mm  |
| Výška čela zásuvky                     | 75 mm  |
| Výška čela zásuvky                     | 75 mm  |
| Výška čela zásuvky                     | 75 mm  |
| Výška čela zásuvky                     | 100 mm   |
| Výška čela zásuvky                     | 100 mm   |
| Výška čela zásuvky                     | 200 mm   |
| Šírka                                  | 600 mm   |
| Zásuvky Úžitková šírka v G             | 20   |
| Hmotnosť                               | 109 kg   |
| Počet zásuviek                         | 7  |
| Výška                                  | 800 mm   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                 | 500 mm   |
| Počet dvier                            | 0  |
| Úžitková šírka                         | 550 mm   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G             | 20   |
| Zásuvka Úžitková plocha v G            | 20×20  |
| Počet výsuvných políc                  | 0  |
| Hrúbka materiálu                       | 1 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť         | 75 kg  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 %  |
| Prestavenie výšky v mriežke            | 25 mm  |
| Cylindrický zámok                      | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu                 | 20×20G   |
| Druh produktu                          | Korpus pracovného stolu  |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200                             | 927800 200  |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75                              | 927800 75   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100                             | 927800 100  |
| Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 800 | 927720 800  |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21                         | 914227 KO21 |
| Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10                   | 951025 10   |